

ชุดต่อแบบขนาน
EAMM-U-110-S60-100A-207
หมายเลขชิ้นส่วน: 8234882

FESTO



แผ่นข้อมูล

ลักษณะเฉพาะ	มูลค่า
ขนาด	110
ตำแหน่งการติดตั้ง	ตามต้องการ
อัตราทดเกียร์	1:1
ความเร็วการหมุนสูงสุด	5000 rpm
การปฏิบัติตามข้อกำหนดของห้องปฏิบัติการ	VDMA24364 โซน III
อุณหภูมิในการจัดเก็บ	-25 °C...60 °C
ความชื้นสัมพัทธ์	0 - 95 %
ระดับการป้องกัน	IP40
อุณหภูมิโดยรอบ	-10 °C...60 °C
โมเมนต์ความเฉื่อย	799 kgmm ²
แรงบิดของไดรฟ์รอบเดินเบา	0.3 Nm
แรงบิดที่ส่งผ่านได้	25 Nm
น้ำหนักผลิตภัณฑ์	6420 g
ตัวกระตุ้นหีสอนเตอร์เฟส	S60
อินเทอร์เฟสหีสมอเตอร์	100A
วัสดุหมายเหตุ	เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS