

Tutucu çenesi BUB-HGDD-50

Ürün numarası: 1180957

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	50
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	5 °C...60 °C
Tutma çenesi başına ürün ağırlığı	276 g
Montaj türü	geçiş deliği ve merkezleme parçası ile
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
İşlenmemiş parça malzemesi	Dövme alüminyum alaşım