

L-Dirsek Baęlantı
NPQP-L-Q12-E-FD-P10
Ürün numarası: 133109

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	Standart
Nominal genişlik	10 mm
Tasarım	L şekli İtme-çekme prensibi
Hazne boyutu	10
Sıcaklığa baęlı çalışma basıncı	-0.95 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yaęlı işletim mümkün
Korozyon direnci sınıfı KBK	4 - oldukça yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Gıdaya uygunluk	bkz. Gelişmiş yapı malzemesi bilgisi
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	20 g
Pnömatik baęlantı 1	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Pnömatik baęlantı 2	dış çapı Ø 12 mm olan hortum için
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Gövde malzemesi	PP
Hortum kelepçesi segmenti malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik