

Akış kontrolü / susturucu VFFK-C-K-M7-P

Ürün numarası: 133141

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Ses basıncı kısma fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	M7
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	vidalanabilir
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	0 l/dak...100 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Vida dişli muyluda conta türü	Sızdırmazlık halkası
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Nominal sıkma torku	3.8 Nm
Nominal sıkma torkuna tolerans	±% 20
Ürün ağırlığı	5.8 g
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Ayar vidası malzemesi	Nikel kaplı pirinç