

Akış kontrolü / susturucu VFFK-C-K-R18-P

Ürün numarası: 133142

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Ses basıncı kısma fonksiyonu
Ek fonksiyon seçimi	susturucu ile
Pnömatik bağlantı 1	R1/8
Ayar elemanı	Tırtıl vida
Montaj türü	vidalanabilir
Normal akış hızı 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	0 l/dak...270 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	0 °C...60 °C
Vida dişli muyluda conta türü	Kaplama
Montaj konumu	herhangi bir
Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı	0 bar...10 bar
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	0 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	13.5 g
Darbe emici elemanı malzemesi	PE
Vida dişli muylu malzemesi	Nikel kaplı pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Ayar vidası malzemesi	Nikel kaplı pirinç