

Döner Silindir|çeyrek dönüşlü aktüatör DSM-16-270-HD-A-B

Ürün numarası: 1369111

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	16
Dönüş açısı	0 drc...270 drc
Montaj konumu	herhangi bir
Çalışma şekli	çift etkili
Tasarım	Döner kanat
Konum algılama	yaklaşım sensörü için
Çalışma basıncı	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Maks. dönüş frekansı 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	1.5 Hz
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:...] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	0 - korozyona maruziyet yok
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. eksenel kuvvet	290 N
Maks. radyal kuvvet	300 N
0,6 MPa' da (6 bar, 87 psi) teorik tork	2.5 Nm
Ürün ağırlığı	625 g
Montaj türü	dışı dış ile
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tahrik mili malzemesi	Çelik nikel kaplı
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	TPE-U(PU)
Gövde malzemesi	Dövme alüminyum alaşım