

Profil rayı SLZS-40- -

Ürün numarası: 150919

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Tasarım	Yaklaşım sensörü için T oluğu Sensör rayı
Maks. profil uzunluğu	2800 mm
Montaj konumu	herhangi bir
piston çapı	Ø40
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-20 °C...60 °C
Montaj türü	geçiş deliği ve vida ile
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım eloksallı
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Vida malzemesi	yüksek alaşımlı çelik