

Perde geiř-otomatik baęlantı QSS-1/2T-U

Ürün numarası: 153766

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir
Üretimden kalkan ürünler. 2011'e kadar mevcut.



Bilgi sayfası

Özellik	Deęer
Büyükük	Standart
Nominal genişlik	9,5 mm
Montaj konumu	istenildięi gibi
Tank büyüküküğü	1
Tasarım yapısı	İtme/ekme prensibi
alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Sıcaklıęa baęlı alıřma basıncı	-0,95 ... 10 bar
Kullanım havası	Filtrelenmiř hava Vakum
Korozyona karřı dayanıklılık sınıfı KBK	1
evre sıcaklıęı	-10 ... 60 °C
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Pnömatik baęlantı	Dıř ap 1/2" hortum için
özme halkasının rengi	gri
Malzeme hakkında not	RoHS'a uygun
Gövde için malzeme bilgisi	Pirin Nikel kaplı
özme halkası için malzeme bilgisi	POM
Hortum sızdırmazlık elemanı için malzeme bilgisi	NBR
Malzeme bilgisi, hortum kilitleme segmanı	Yüksek alıřımlı paslanmaz elik