

Solenoid bobinli valf


MN2H-5/3B-D-02-S-110AC

Ürün numarası: 161921

FESTO

In accordance with ISO 15407/-1, with solenoid coil and manual override, without plug socket.

Products to be discontinued. Available until 2009.



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	5/3 pressurised
Tetikleme şekli	elektriksel
Width	18 mm
Standart nominal debi	500 l/min
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar
Tasarım yapısı	Piston sürgüsü
Geriye dönme şekli	mekanik yay
Koruma sınıfı	IP65
Müsaade edilebilirlik	Germanischer Lloyd
Nominal genişlik	6 mm
Valf dilimi genişliği	19 mm
Egzost hava fonksiyonu	kısılabilir
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak
Montaj konumu	istenildiği gibi
Uygun olduğu standart	VDMA 24563
Yardımcı el kumanda	Aksesuarlı, kilitli
Kumanda şekli	Pilotlu
Pilot basıncı beslemesi	harici
Akış yönü	çift yönlü
Pilot basıncı	3 ... 10 bar
Kapama süresi	30 ms
Kapama süresi	
Açma süresi	18 ms
Karakteristik bobin değerleri	110 V AC: 50 Hz, switching power: 2 VA
Kullanım havası	filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated Vakum
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2
Kullanım havası sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Kullanım havası	filtered compressed air, grade of filtration 40 µm, lubricated or unlubricated
Çevre sıcaklığı	-10 ... 50 °C
Ürün ağırlığı	220 g
Elektriksel bağlantı	Erkek soket DIN 43650' e göre Tasarım C
Bağlantı şekli	geçiş delikli
Yardımcı pilot hava bağlantısı 12/14	VDMA 24563' e göre Byüklük O2 bağlantı pleyti
Pilot egzost bağlantısı 82/84	VDMA 24563' e göre Byüklük O2 bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 1	VDMA 24563' e göre Byüklük O2 bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 2	VDMA 24563' e göre Byüklük O2 bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 3	VDMA 24563' e göre Byüklük O2 bağlantı pleyti

Özellik	Değer
Pnömatik bağlantı 4	VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti
Pnömatik bağlantı 5	VDMA 24563' e göre Byüklük 02 bağlantı pleyti
Sızdırmazlık elemanları için malzeme bilgisi	NBR
Gövde için malzeme bilgisi	Alüminyum pres döküm