


Yuvarlak silindir DSAG-10- -PPV

Ürün numarası: 171283
Üretimden kalkacak ürün

[Dişli saclı kapak](#)
İmalattan kalkan tip. 2024'a kadar mevcut. Alternatif ürünler için
[destek portaline bakın.](#)

FESTO

Temsilî örnek



Bilgi sayfası

Özellik	Değer
Strok	1 ... 160 mm
Piston çapı	10 mm
Yastıklama	PPV: İki uçtan ayarlanabilir pnömatik yastıklama
Çalışma basıncı	1 ... 10 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	ISO8573-1:2010'a uygun basınçlı hava [7:4:4]
Çalışma ve pilot ortam hakkında açıklama	Yağlamalı operasyon mümkün (diğer işlemler için gerekli)
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	2 - Ortalama paslanma
PWIS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Çevre sıcaklığı	-20 ... 80 °C
Yastıklama boyu	9,5 mm
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, dönüş	39,6 N
0,6 MPa (6 bar, 87 psi) değerinde teorik kuvvet, ileri akış	47,1 N
0 mm strokda hareket eden kütle	11,1 g
10 mm strok başına düşen ek kütle	1 g
0 mm strokda ana ağırlık	19 g
10 mm strok başına gelen ek ağırlık	2,7 g
Pnömatik bağlantı	M5
Malzeme, kapak	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Malzeme, sızdırmazlık elemanları	NBR TPE-U(PU)
Malzeme, muhafaza	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik
Malzeme, piston mili	Yüksek alışımlı paslanmaz çelik