


Şartlandırıcı Ünitesi FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

Ürün numarası: 173891

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	Maksi
Montaj konumu	dikey
Su tahliye	tam otomatik
Filtre hassasiyeti	40 µm
Çalışma basıncı	0.2 MPa...1.2 MPa 2 bar...12 bar
Basınç kontrol aralığı	0.5 bar...7 bar
Maks. basınç histerezi	0.04 MPa 0.4 bar 5.8 psi
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	8700 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [-:-:-] uyarınca basınçlı hava
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	2520 g
Montaj türü	Hat kurulumu montaj köşebenti ile isteğe bağlı olarak:
Pnömatik bağlantı 1	1 NPT
Pnömatik bağlantı 2	1 NPT
Gövde malzemesi	Çinko pres döküm
Kabuk malzemesi	PC