

# Kısmalı valf GRLO-M5-QS-3-LF-C

Ürün numarası: 175054

FESTO



## Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısmalı fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	M5
Pnömatik bağlantı 2	QS-3
Ayar elemanı	Oluklu vida
Montaj türü	vidalanabilir
Kısmalı yönünde standart anma debisi	40 l/dak
Çalışma basıncı	0 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Montaj konumu	herhangi bir
Kısmalı yönünde normal debi 0,6-> 0 MPa (6-> 0 bar, 87-> 0 psi)	80 l/dak
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Temiz oda sınıfı	ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4
Akışkan sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Maks. sıkma torku	1.5 Nm
Ürün ağırlığı	9 g
Vida dişli muylu malzemesi	Pirinç
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Gevşetme halkası malzemesi	POM
Ayar vidası malzemesi	Pirinç
Döner eklem malzemesi	Çinko pres döküm