

Baęlantı takımı SMBR-8-16

Ürün numarası: 175094

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	16
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluęu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil deęildir
Ortam sıcaklığı	-20 °C...70 °C
Profil malzemesi	Dövme alüminyum alaşım
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Tutma braket malzemesi	POM