

# Standart silindir

## DNA-4"- -

Ürün numarası: 193387

FESTO

Bu ürün sadece Festo ABD' den alınabilir

Depending on the configuration, the illustrations, the technical data on the data sheet and the relevant accessories might not exactly match this product.



## Bilgi sayfası

~ConfIndependentDatasheet

Özellik	Değer
Strok	0,5 ... 80 "
Piston çapı	4"
Standarda dayalı	ANSI/NFPA
Çalışma basıncı	0,6 ... 12 bar
Çalışma şekli	çift etkili
Kullanım havası	Filtrelenmiş hava
Korozyona karşı dayanıklılık sınıfı KBK	1
Çevre sıcaklığı	≥ -20 °C
Kapak için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Gövde için malzeme bilgisi	İşlenmiş alüminyum alışımlı
Piston kolu için malzeme bilgisi	Yüksek alışımlı çelik