

Spiral Hortum
PUN-12X2-S-1-SW
Ürün numarası: 197614

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalışma uzunluğu	1 m
Dış çap	12 mm
Blok uzunluğu	0.32 m
İç çap	8 mm
Sarma çapı	95 mm
Sargı sayısı	9
Sıcaklığa bağlı çalışma basıncı	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 psi...145 psi
Ruhsat	TÜV
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	B 013277 0506 00
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Ortam sıcaklığı	-35 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	200 g
Pnömatik bağlantı	dış çapı Ø 12 mm olan soket bağlantısı için
Renk	siyah
Shore sertliği	D 52 +/-3
Hortum malzemesi	TPE-U(PU)