


Motor flanşı EAMF-A-80A-80G

Ürün numarası: 2372201

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Montaj konumu	herhangi bir
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	399 g
Arayüz kodu motor ln	80G
Kaplin yuvası arayüz kodu	80A
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu