

Ayak baęlantısı HNA-50-R3

Ürün numarası: 537258

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Boyut	50
Standarda dayalı	ISO 21287
Varyantlar	Korozyona karşı yüksek koruma
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %5'ten fazla bakır, çinko veya nikel içeren metaller kullanılmaz. Çeliklerdeki nikel, akımsız nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, teller, elektrik konnektörleri ve bobinler dahil değildir
Ürün ağırlığı	278 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Montaj braket malzemesi	Çelik koruyucu kapaklı