

# Körük bağlantı takımı DADB-V6-32-S51-125

Ürün numarası: 553273

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                           | Değer                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dış çap                           | 38 mm                                              |
| Boyut                             | 32                                                 |
| Kaldırma aralığı                  | 51 mm...125 mm                                     |
| Piston mili uzatması              | 47 mm                                              |
| Tasarım                           | yuvarlak<br>Körük kiti<br>kanallı egzoz havası ile |
| Montaj konumu                     | herhangi bir                                       |
| Korozyon direnci sınıfı KBK       | 3 - yoğun korozyona maruziyet                      |
| LABS uygunluğu                    | VDMA24364-B2-L                                     |
| Ortam dayanımı                    | Tozlar<br>Talaş<br>Yağlar<br>Gresler<br>Benzin     |
| Koruma türü                       | IP54                                               |
| Ortam sıcaklığı                   | -10 °C...80 °C                                     |
| Ürün ağırlığı                     | 41 g                                               |
| Montaj türü                       | ertelenebilir<br>dişli pim ile                     |
| Pnömatik bağlantı                 | G1/8                                               |
| Malzeme hakkında not              | RoHS uyumlu                                        |
| Adaptasyon parçaları malzemesi    | PA takviyeli                                       |
| Sızdırmazlık elemanları malzemesi | NBR                                                |
| Körük malzemesi                   | NBR                                                |
| Dişli pimlerin malzemesi          | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                    |