

Körük bağlantı takımı DADB-S1-63-S426-475

Ürün numarası: 553517

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Dış çap	57 mm
Boyut	63
Kaldırma aralığı	426 mm...475 mm
Piston mili uzatması	128 mm
Tasarım	yuvarlak Körük kiti kanallı egzoz havası ile
Montaj konumu	herhangi bir
Korozyon direnci sınıfı KBK	3 - yoğun korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Lityum-iyon bataryaların üretimi için uygunluk	Kütle oranı olarak %1'den fazla bakır içeren metaller kullanılmaz. Baskılı Devre Kartları, Hatlar, Elektrik Konnektörleri ve Bobinler hariçtir Alaşım bileşeni olarak 1% 'den fazla bakır içeren metaller kullanım dışıdır. İstisnalar baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir Kütlece 5% bakırdan daha fazla olan metaller kullanım dışıdır. Baskılı Devre Kartları, Hatlar, Elektrik Konnektörleri ve Bobinler hariçtir Alaşım bileşeni olarak 5% 'den fazla bakır içeren metaller kullanım dışıdır. İstisnalar baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir Kütlece 5% bakırdan daha fazla olan metaller kullanım dışıdır. İstisnalar, çeliklerdeki nikel, kimyasal olarak nikel kaplı yüzeyler, baskılı devre kartları, kablolar, elektrik konnektörleri ve bobinlerdir.
Ortam dayanımı	Tozlar Talaş Yağlar Gresler Benzin
Koruma türü	IP54
Ortam sıcaklığı	-10 °C...80 °C
Ürün ağırlığı	187 g
Montaj türü	dişli pim ile dişi dış ile
Pnömatik bağlantı	G1/4
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Adaptasyon parçaları malzemesi	PA takviyeli
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR

Özellik	Değer
Körük malzemesi	NBR
Dişli pimlerin malzemesi	yüksek alaşımlı paslanmaz çelik