

Baęlantı Rayı|terminal řerit VABM-L1-10W-G18-12

Ürün numarası: 566591

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Deęer
Izgara ölçüsü	10.5 mm
Maks. valf yeri sayısı	16
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ruhsat	RCM işareti c UL us - Tanınan (OL)
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
DIN ray montajı için maks. sıkma torku	1.5 Nm
Valf montajı için maksimum sıkma torku	0.45 Nm
Duvara montaj maks. sıkma torku	3 Nm
Ürün ağırlığı	387 g
Kontrol havası baęlantısı 12/14	M5
Kontrol tahliye havası baęlantısı 82/84	M5
Pnömatik baęlantı 1	G1/8
Pnömatik baęlantı 2	M5
Pnömatik baęlantı 3	G1/8
Pnömatik baęlantı 4	M5
Pnömatik baęlantı 5	G1/8
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Baęlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım