

Sabit kısma valfi
VMPA-FT-NW1.5-10
Ürün numarası: 572549

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Pnömatik bağlantı 1	Bağlantı plakası
Montaj türü	vidalanabilir
Kısma yönünde standart anma debisi	81 l/dak...89 l/dak
Çalışma basıncı	-0.9 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Nominal genişlik	1.5 mm
Montaj konumu	herhangi bir
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-20 °C...40 °C
Akışkan sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	0.05 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
İçi boş cıvata malzemesi	Dövme alüminyum alaşım