

## Perde geiř rakoru NPQH-H-Q12-E-P10

Ürün numarası: 578303

FESTO



### Veri sayfası

| Özellik                                 | Değer                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Boyut                                   | Standart                                                            |
| Nominal genişlik                        | 11 mm                                                               |
| Hortum yerleştirme derinliği            | 19.5 mm                                                             |
| Montaj konumu                           | herhangi bir                                                        |
| Tasarım                                 | Bölme<br>İtme-çekme prensibi                                        |
| Hazne boyutu                            | 10                                                                  |
| Komple sıcaklık aralığı çalışma basıncı | -0.095 MPa...2 MPa<br>-0.95 bar...20 bar<br>-13.775 psi...290 psi   |
| Çalışma basıncına ilişkin not           | Su: 0 - 50 °C'de maks. 0,6 MPa                                      |
| Sertifikayı düzenleyen kuruluş          | NSF C0523185                                                        |
| İşletim ortamı                          | ISO 8573-1:2010 [7:-:-] uyarınca basınçlı hava<br>Su (sıvı, buzsuz) |
| İşletim / kontrol ortamı hakkında not   | Yağlı işletim mümkün                                                |
| Korozyon direnci sınıfı KBK             | 3 - yoğun korozyona maruziyet                                       |
| LABS uygunluğu                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                   |
| Temiz oda sınıfı                        | ISO 14644-1 uyarınca Sınıf 4                                        |
| Gıdaya uygunluk                         | bkz. Uygunluk Beyanı<br>NSF/ANSI 169                                |
| Ortam sıcaklığı                         | 0 °C...150 °C                                                       |
| Ürün ağırlığı                           | 60.8 g                                                              |
| Montaj türü                             | Dış altıgen SW24                                                    |
| Pnömatik bağlantı 1                     | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                   |
| Pnömatik bağlantı 2                     | dış çapı Ø 12 mm olan hortum için                                   |
| Malzeme hakkında not                    | RoHS uyumlu                                                         |
| Gövde malzemesi                         | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı                                 |
| Tutma halkası malzemesi                 | PEI                                                                 |
| Gevşetme halkası malzemesi              | Kimyasal olarak nikel kaplı pirinç                                  |
| Somun malzemesi                         | Pirinç, kimyasal olarak nikel kaplı                                 |
| Hortum contası malzemesi                | FPM                                                                 |
| Hortum kelepçesi segmenti malzemesi     | yüksek alaşımlı paslanmaz çelik                                     |
| Destek halkası malzemesi                | PEI                                                                 |

