

# Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-25S-G38-2-P3

Ürün numarası: 8026297

FESTO



## Veri sayfası

| Özellik                     | Değer                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü               | 27.5 mm                             |
| Montaj konumu               | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı      | 2                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı               | 369 g                               |
| Montaj türü                 | geçiş deliği ile                    |
| Pnömatik bağlantı 1         | G3/8                                |
| Pnömatik bağlantı 3         | G3/8                                |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi     | Dövme alüminyum alaşım              |