

**P-Bağlantı Manifoldu**  
**VABM-B10-30-N34-2-P53**  
Ürün numarası: 8026347

**FESTO**



**Veri sayfası**

| Özellik                     | Değer                               |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Izgara ölçüsü               | 32 mm                               |
| Montaj konumu               | herhangi bir                        |
| Maks. valf yeri sayısı      | 2                                   |
| Korozyon direnci sınıfı KBK | 2 - orta derece korozyona maruziyet |
| LABS uygunluğu              | VDMA24364-B1/B2-L                   |
| Ürün ağırlığı               | 818 g                               |
| Montaj türü                 | montaj braketli ile                 |
| Pnömatik bağlantı 1         | 3/4 NPT                             |
| Malzeme hakkında not        | RoHS uyumlu                         |
| Bağlantı rayı malzemesi     | Dövme alüminyum alaşım              |