

P-Bağlantı Manifoldu VABM-B10-30-N34-7-P53

Ürün numarası: 8026352

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	7
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	1610 g
Montaj türü	montaj braketi ile
Pnömatik bağlantı 1	3/4 NPT
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım