

Manifold Bloğu|Bağlantı Bloğu VABM-B10-30S-G12-7

Ürün numarası: 8026382

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Izgara ölçüsü	32 mm
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. valf yeri sayısı	7
Korozyon direnci sınıfı KBK	2 - orta derece korozyona maruziyet
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Ürün ağırlığı	2030 g
Montaj türü	geçiş deliği ile
Pnömatik bağlantı 1	G1/2
Pnömatik bağlantı 3	G1/2
Pnömatik bağlantı 5	G1/2
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu
Bağlantı rayı malzemesi	Dövme alüminyum alaşım