

Sabit kısma valfi VFFG-T-F6-14

Ürün numarası: 8047357

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Valf fonksiyonu	Kısma fonksiyonu
Montaj türü	yivli
Çalışma basıncı	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Ortam sıcaklığı	-5 °C...60 °C
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)
Boyut	ø 5,8 mm için
Nominal genişlik	1.4 mm
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)
LABS uygunluğu	VDMA24364-B1/B2-L
Depolama sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Ürün ağırlığı	1.2 g
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu