

Bobin
VACC-S18-120-K4-27-KS4ME
Ürün numarası: 8118321

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Çalıştırma türü	elektrikli
Montaj konumu	herhangi bir
Anahtarlama konumu göstergesi	hayır
Devreye girme süresi	100%
Yalıtım maddesi sınıfı	H
Bobin karakteristik değerleri	60 V DC: 12,0 W
İzin verilen gerilim dalgalanmaları	-% 15 / +% 10
AB dışında patlamaya karşı koruma onayı	EPL Db (KR) EPL GB (KR)
Patlamaya karşı koruma	Zone 1 (KR) Zone 21 (KR)
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Ex ateşleme koruma sınıfı	Ex e mb IIC T4
Ex ateşleme koruma sınıfı, toz	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex ortam sıcaklığı	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS uygunluğu	VDMA24364 Zone III
Koruma türü	IP66
Ürün ağırlığı	580 g
Elektrik bağlantısı	Terminal kutusu, kablo giriş dişi M20x1,5
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu