


Paralel Kit EAMM-U-70-D50-60P-96

Ürün numarası: 8123171

FESTO



Veri sayfası

Özellik	Değer
Boyut	70
Montaj konumu	herhangi bir
Maks. devir	5000 1/dak
LABS uygunluğu	VDMA24364-B2-L
Depolama sıcaklığı	-25 °C...60 °C
Bağıl nem	%0 - 95
Koruma türü	IP40
Ortam sıcaklığı	-10 °C...60 °C
Kütle atalet momenti	118 kgmm ²
Boşta çalışma tahrik torku	0.18 Nm
Aktarılabılır tork	7 Nm
Ürün ağırlığı	1800 g
Aktüatör arayüz kodu	D50
Arayüz kodu motor In	60P
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu