

Фланець двигуна EAMF-A-28D-40A

Номер деталі: 1199144

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Положення монтажу	Будь-який
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	48 г
Код інтерфейсу Motor In	40A
Код інтерфейсу, корпус зчеплення	28D
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS