

Сильфонный комплект EADB-V2-80-S401-500

Номер деталі: 1489410

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	93 мм
Розмір	80
Діапазон ходу	401 мм...500 мм
Подовження штока поршня	117 мм
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Опір середовища	Пил стружка Мастила Мастило Бензин
Ступінь захисту	IP65 згідно IEC 60529
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Рухома маса	247 г
Вага продукту	444 г
Тип кріплення	відкладений 3 різьбовим штифтом
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	Анодований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь