

Профільна планка SLMS-25- -

Номер деталі: 152745

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Паз типу Т для безконтактного вимикача Плита кріплення датчиків
Максимальна довжина профілю	2800 мм
Положення монтажу	Будь-який
Для поршня Ø	Ø25
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °С...60 °С
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал гвинтів	Високолегована сталь