

# Поворотний фланець SUA-63

Номер деталі: 157325

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                          | Значення                     |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Розмір                               | 63                           |
| Положення монтажу                    | Будь-який                    |
| Клас корозійної стійкості (CRC)      | 2 - помірний вплив корозії   |
| Відповідність LABS                   | VDMA24364-B1/B2-L            |
| Температура навколишнього середовища | -40 °C...90 °C               |
| Вага продукту                        | 531 г                        |
| Інформація про матеріали             | Відповідно до RoHS           |
| Матеріал кріплення                   | Кований алюмінієвий сплав    |
| Матеріал болта                       | Оцинкована сталь             |
| Матеріал корпусу                     | пружинна сталь               |
| Матеріал підшипника                  | Пластик                      |
| Матеріал гвинтів                     | Оцинкована сталь             |
| Матеріал запобіжника                 | Пружинна сталь               |
| Матеріал валу                        | Сталь<br>Із захисним кожухом |