

Монтажний комплект SMBR-8-50

Номер деталі: 175099

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	50
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Метали з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 1% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді за масою, не допускаються до використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 5% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді, цинку або нікелю за масою, не допускаються до використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	POM