

Монтажний комплект SMBR-8-63

Номер деталі: 175100

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	63
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захвату	POM