

Муфта самовирівнююча CRFK-M10X1,25

Номер деталі: 2305778

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M10x1,25
Клас корозійної стійкості (CRC)	4 - особливо сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Метали з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 1% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді за масою, не допускаються до використання. Друковані плати, лінії, електричні штекерні з'єднувачі та котушки з металів з більш ніж 5% міді як компонент сплаву заборонені до використання. Виняток становлять друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки з металів, що містять більше 5% міді, цинку або нікелю за масою, не допускаються до використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-20 °C...100 °C
Максимальна вантажопідйомність	0.9 кН
Вага продукту	230 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал болта з різьбою	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кришки	EPDM
Матеріал гайи	Високолегована нержавіюча сталь