


Комплект адаптера DHAA-G-Q5-40-B6-40

Номер деталі: 2415812

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	40
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	550 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором і гвинтом з центруючою втулкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал адаптерної плити	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал гвинтів	Сталь
Матеріал центруючих елементів	Сталь