

З'єднувальний елемент KSZ-M20X1,5

Номер деталі: 36128

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	M20x1,5
Положення монтажу	Будь-який
Різьбове з'єднання	Внутрішня різьба M20x1,5
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з масовим вмістом міді більше 1% виключаються з використання. Друковані плати, кабелі, електричні з'єднувачі та котушки виключаються
Температура навколишнього середовища	-40 °C...150 °C
Максимальна вантажопідйомність	9 кН
Вага продукту	418 г
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал кріплення	Сталь Оцинкований
Відрізок елемента різьбового	Сталь Оцинкований