


Роз'єм VABM-C7-12G-G18-8

Номер деталі: 552667

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Максимальна кількість місць для певморозподільників	8
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Вага продукту	210 г
Підключення пілотного повітря 12	M3
Пневматичний порт 1	G1/8
Пневматичний порт 3	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав