

Сильфонный комплект DADB-V6-32-S476-500

Номер деталі: 553289

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	38 мм
Розмір	32
Діапазон ходу	476 мм...500 мм
Подовження штока поршня	147 мм
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Опір середовища	Пил стружка Мастила Масило Бензин
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	117 г
Тип кріплення	відкладений З різьбовим штифтом
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	РА посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь