

Сильфонный комплект DADB-V6-63-S176-250

Номер деталі: 553337

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	57 мм
Розмір	63
Діапазон ходу	176 мм...250 мм
Подовження штока поршня	73 мм
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Опір середовища	Пил стружка Мастила Масило Бензин
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	127 г
Тип кріплення	відкладений З різьбовим штифтом
Пневматичне з'єднання	G1/4
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	РА посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь