

Сильфонный комплект DADB-S1-40-S301-350

Номер детали: 553471

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Зовнішній Ø	46 мм
Розмір	40
Діапазон ходу	301 мм...350 мм
Подовження штока поршня	101 мм
Конструкція	круглий Комплект сильфонів з вихлопом повітря
Положення монтажу	Будь-який
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Сплави з вмістом міді, цинку або нікелю більше 5% по масі виключаються з використання. Нікель у сталях, хімічно нікельованих поверхнях, друкованих платах, кабелях, електричних з'єднувачах і котушках не включається.
Опір середовища	Пил стружка Мастило Мастило Бензин
Ступінь захисту	IP54
Температура навколишнього середовища	-10 °C...80 °C
Вага продукту	108 г
Тип кріплення	3 різьбовим штифтом 3 внутрішньою різьбою
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал деталей адаптера	РА посилений
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал сильфона	NBR
Матеріал гвинтів	Високолегована нержавіюча сталь