

З'єднувальний вал KSK-70-

Номер деталі: 562520

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Монтажний діаметр 1	8 мм
Діаметр захвату 2	8 мм
Розмір	70
Номінальна довжина	200 мм...2000 мм
Макс. Осьовий зсув	2 мм
Положення монтажу	Горизонтальне
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Відносна вологість	0 - 95 %
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси JO	0.35 кг·см²
Момент інерції JL на метр номінальної довжини	0.34 кг·см²
Основна вага , робочий хід 0 мм	290 г
Збільшення ваги на метрі номінальної довжини	320 г
Матеріал з'єднувальної муфти	Високолегована сталь Кований алюмінієвий сплав, анодований
Матеріал труби	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал цапфи валу	Загартована сталь
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS