

T-подібний фітинг FCK-3-PK-9-KU

Номер деталі: 6276

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Номінальний розмір	8 мм
Положення монтажу	Будь-який
Конструкція	Форма T
Розмір упаковки	10
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1 МПа -0.95 бар...10 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...145 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7::-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Пневматичний порт 1	Для ніпеля внут. Ø 9 мм з накидною гайкою
Пневматичне з'єднання 2	Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 9 мм з гайкою
Матеріал накидної гайки	POM
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал конектора	POM