

Блок підключення VABM-B10-25S-N38-10-P3

Номер деталі: 8026314

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	27.5 мм
Положення монтажу	Будь-який
Максимальна кількість мість для певморозподільників	10
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Вага продукту	1321 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичний порт 1	3/8 NPT
Пневматичний порт 3	3/8 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал з'єднувальної планки	Кований алюмінієвий сплав