

## Нерегульованого дросель VFFG-T-F6-8

Номер деталі: 8047354

FESTO



### Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Функція клапана                             | Функція дроселя                                                 |
| Тип кріплення                               | Різьбове                                                        |
| Робочий тиск                                | -0.09 МПа...1 МПа<br>-0.9 бар...10 бар                          |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...60 °C                                                   |
| Дозвіл                                      | c UL us - Recognized (OL)                                       |
| Розмір                                      | Для Ø 5,8 мм                                                    |
| Номинальний розмір                          | 0.85 мм                                                         |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Температура зберігання                      | -10 °C...60 °C                                                  |
| Вага продукту                               | 1.2 г                                                           |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |