

Паралельний комплект EAMM-U-60-D40-57AC-91

Номер деталі: 8058939

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	60
Положення монтажу	Будь-який
Макс. швидкість обертання	6000 об/хв
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура зберігання	-25 °C...60 °C
Відносна вологість	0 - 95 %
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Момент інерції маси	26.7 кг·мм²
Обертний момент приводу на холостому ході	0.07 Н·м
Передаваний крутний момент	3 Н·м
Вага продукту	1150 г
Код інтерфейсу , виконавчий елемент	D40
Код інтерфейсу Motor In	57AC
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS