

Перехідний ніпель NPFC-R-M5-M3-MF

Номер деталі: 8069227

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Матеріал різьбового з'єднання	Нікельована латунь
Розмір упаковки	10
Робочий тиск	-0.95 бар...50 бар
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [-:--]
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...150 °C
Вага продукту	1.2 г
Пневматичний порт 1	M5
Пневматичне з'єднання 2	M3
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS