

Відсічний клапан MS4-EE-1/4-V24-B

Номер деталі: 8091771

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Модельний ряд	PC
Розмір	4
Ширина	40 мм
Конструкція	Сідловий клапан з електричним приводом
Спосіб приведення в дію	електричний
Допоміжне ручне керування	З блокуванням Без фіксації
Тип скидання	Пружина механічна
Тип контролю	Пілот
Функція клапана	3/2 закритий моностабільний
Робочий тиск	0,3 МПа...0,7 МПа 3 бар...7 бар
Перекриття	негативне перекривання
Значення C	8,36 л/с-бар
b значення	0,49
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	2000 л/хв
Стандартний отвір для постачання повітря 0,6->0 МПа (6->0 бар, 87->0 psi)	1600 л/хв
Характеристики котушки	24 V DC: 2,3 W
Допустимі коливання напруги	+/- 10 %
Час увімкнення	29 мс
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Клас "чистої кімнати"	Клас 7 згідно з ISO 14644-1
Температура середовища	-5 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP65
Температура навколишнього середовища	-5 °C...50 °C
Тип кріплення	з настінным/поверхневим тримачем
Положення монтажу	Будь-який

Особливості	Значення
Індикатор положення перемикача	з аксесуарами
Вага продукту	194 г
Пневматичний порт 1	G1/4
Пневматичне з'єднання 2	G1/4
Пневматичний порт 3	G1/4
Контроль подачі повітря	Внутрішнє
Електричне підключення	Форма C Відповідно до EN 175301-803
Відображення стану сигналу	З аксесуарами
Вибір додаткової функції	з глушником
Матеріальні ущільнення	HNBR NBR
Матеріал корпусу	РА-посилений