

Напрямний блок FEN-12/16-40-GF

Номер деталі: 8204041

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	12/16
Крок	40 мм
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Направляюча ковзання
Конструкція	Направляюча
Захист від вибуху	Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Сила переміщення	15 Н
Рухома маса	209 г
Вага продукту	538 г
Тип кріплення	З внутрішньою різьбою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал елемента напрямної	Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Анодований алюмінієвий сплав
Матеріал плити напрямних	Кований алюмінієвий сплав, анодований